

Stylo à aspiration BEST-939 / stylo à aspiration IC

Description du produit:

Installez un en-tête d'aspiration de CI approprié sur un stylet d'aspiration 939

Après avoir installé l'en-tête, placez l'en-tête sur IC

Appuyez sur le bouton sur le stylet d'aspiration pour décharger l'air, puis relâchez le bouton pour produire une force d'aspiration sous vide pour extraire le CI.

Placez le poste d'appelateur ICon, appuyez sur le bouton, le stylo à vide évacue l'air pour laisser tomber l'IC

Spécification:

100% neuf et de haute qualité

Matériaux de haute qualité et design professionnel

Outil à main pour ramasser de petits composants électroniques par exemple IC

Trois en-têtes d'aspiration sont fournis avec ce crayon à aspiration, taille plus grande, taille moyenne et petit

taille respectivement pour: taille plus grande - 0.09lbs (40g) / taille moyenne - 0.04lbs (18g) / petite taille -0.01lbs (3g)

Longueur: env. 6 po (15,3 cm)

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS


Vacuum suction pen

Adsorption force: 40g 18g 3g




① Install a proper IC suction header on 939 suction pen.

② After installing the header, put the header on IC.



③ Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.



④ Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.



⑤ The suction pen have three size header: small, medium and larger.

1. Larger size for 40G.
2. Medium size for 18G.
3. Small size for 3G.

PRODUCT PHOTOGRAPH





PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:24G

FRONT



270MM

BACK

