

BEST-939 вакуумная всасывающая ручка / всасывающая ручка IC

Описание продукта:

Установите правильный всасывающий коллектор IC на всасывающей ручке 939

После установки заголовка поместите заголовок на IC

Нажмите кнопку на всасывающей ручке, чтобы разрядить воздух, затем отпустите кнопку, чтобы получить вакуумное всасывающее усилие для подбора IC.

Поместите место приложения ICop, нажмите кнопку, вакуумная ручка разряжает воздух, чтобы позволить IC упасть

Спецификация:

100% новый и высококачественный

Высококачественные материалы и профессиональный дизайн

Ручной инструмент для подбора небольших электронных компонентов, например, IC

Три всасывающие головки снабжены этим всасывающим карандашом, большим размером, средним размером и небольшим

размер соответственно для: большего размера - 0,09 фунта (40 г) / среднего размера - 0,04 фунта (18 г) / малый размер - 0,01 кг (3 г)

Длина: ок. 6 дюймов (15,3 см)

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS


Vacuum suction pen

Adsorption force: 40g 18g 3g




① Install a proper IC suction header on 939 suction pen.

② After installing the header, put the header on IC.



③ Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.



④ Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.



⑤ The suction pen have three size header: small, medium and larger.

1. Larger size for 40G.
2. Medium size for 18G.
3. Small size for 3G.

PRODUCT PHOTOGRAPH





PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:24G

FRONT



270MM

BACK

